



タセト

TASETO

携帯型交流極間式磁化装置


ハンドマグナ

携帯型交流極間式探傷器(ハンドマグナ)は、溶接部等の磁粉探傷に最も広く使用されている磁化器です。小型、軽量かつ機能性に優れています。


[特徴]

- ・ 節電型：定格電流従来比 50~70%減
熱くなりにくく、しかもリフティングパワーは従来通り。
【4.5kg(10ポンド)以上 NC-3型はヨークなし状態にて】
- ・ 探傷確認灯(動作表示灯)：
入力電源 80V 以下でランプが消灯するのでより確実な検査が可能です。 (業界初)

[製品外観]



NC-Y 型
(ヨークを取付けた状態)




LEDブラックライト(別売)
と組み合わせた使用例

[仕様]

項目		NC-1Y	NC-2Y	NC-3Y
入力電源		単相交流 100V 50/60Hz		
定格電流(A)	50Hz	2.8	2.5	2.9
	60Hz	2.3	1.9	0.7
全磁束(V)	50Hz	8.1	6.7	4.1
	60Hz	8.0	6.6	4.1
起磁力(A・T)	50Hz	1320	1493	2813
	60Hz	1099	1103	2813
通電時間		5秒通電、2秒休止 連続使用可能		
B:鉄心断面積寸法(mm)		25 X 25	20 X 20	15 X 15
A:鉄心中心間寸法(mm)		165	130	125
本体重量(kg)		3.4	2.2	1.3
ユニバーサルヨーク		1対	1対	1対
ケーブル長さ		電源ケーブル 3m (10万回疲労試験に合格)		
装着可能LED ブラックライト (別売)		NU-61	NU-62	—

ハンドマグナの形状 (ヨーク未装着)



株式会社 タセト

〒221-0014 横浜市神奈川区入江 1-30-8
TEL:045(430)3832 FAX:045(401)4871

東京支店 TEL:045(430)3829 FAX:045(430)3834

札幌支店 TEL:011(281)0911

関東支店 TEL:048(682)2626

京葉支店 TEL:043(284)8721

名古屋支店 TEL:052(824)4545

新潟営業所 TEL:025(275)0823

大阪支店 TEL:06(6190)1911

岡山支店 TEL:086(455)6161

徳山営業所 TEL:0834(25)0320

広島支店 TEL:082(240)7651

福岡支店 TEL:092(291)0026