

## 銀ろう用フラックス

## タセト ローラックス

## 特徴

当社製の各種銀ろうはもちろん、その他一般の銀ろうに適合するフラックスで固化しにくく、流動性、耐酸化性に優れております。



## 性状

白色で無臭のペースト状

## 使用上の注意

タセト ローラックスをヘラ等でろう付けする部分に塗り、溶接用のバーナー等で十分にのばしてから、銀ろうを流してください。タセト ローラックスは冬期等まれに固まる事がありますが、容器のまま温水中で加温すれば軟化します。乾燥した時は適量の水で希釈してご使用ください。なお、タセト ローラックスの使用量は銀ろう1に対して0.5～1倍です。

## 包装単位

100g、500g、1kg、10Kg、20Kg

<b>株式会社 タセト</b> <small>〒251-0014 神奈川県藤沢市宮前 100-1          TEL:0466(29)5638 FAX:0466(29)5630</small>	札幌支店 TEL:011(281)0911	大阪支店 TEL:06(6190)1911
	関東支店 TEL:048(682)2626	岡山支店 TEL:0864(55)6161
	京葉支店 TEL:043(284)8721	徳山営業所 TEL:0834(25)0320
	名古屋支店 TEL:052(824)4545	広島支店 TEL:082(240)7651
	東京支店 TEL:045(430)3829 FAX:045(430)3834	新潟営業所 TEL:025(275)0823